

# OMIKRON TWIN

9958TOP125P65

EAN 4031582317053

Numero d'ordine 00802300



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●●○

Resistenza alla corrosione ●●●●○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Omikron twin
Tipo di alloggiamento	Ruota fissa
Standard	EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Portata a 4 km/h	1680 kg
Portata a 6 km/h	1400 kg
Portata statica	3360 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-40 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	85 °C
Altezza totale	205 mm
Larghezza complessiva	189 mm
Peso complessivo	8,397 kg

## RUOTA

Materiale del corpo	Poliammide, pesante
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Asse	Vite con dado
Colore Ruota	Bianco naturale
Parafili	Con parafili
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	50 mm
Larghezza corpo	50 mm
Durezza del Battistrada (D)	75 Shore D

## SUPPORTO

Materiale	Ghisa, o ferro forgiato, pesante
Forma della forcella	Supporto gemellato
Colore	Rivestimento trasparente
Diametro cuffia superiore	160 mm

## FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	200 mm
Larghezza della piastra	160 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	120 mm
Larghezza foro piastra (massima)	160 mm
Diametro del foro della piastra	15 mm

# OMIKRON TWIN

9958TOP125P65

EAN 4031582317053

Numero d'ordine 00802300



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

