

OMIKRON TWIN

9958TOP125P65

EAN 4031582317053
订单号 00802300



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○

核心属性

产品名称	Omikron twin
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	1680 kg
6 公里/小时的载重	1400 kg
静态载重	3360 kg
温度范围 (最低)	-40 ° C
温度范围 (最大)	85 ° C
总高	205 mm
总宽度	189 mm
总重量	8.397 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺, 重
胎面材料	与轮子体相同
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	天然白色
侧盖	带螺纹防护装置
直径	125 mm
胎面宽度	50 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度 (D)	75 岸 D

支架

材料	铸铁或锻铁, 重
支架形状	双轮子支架
颜色	透明涂层
圆顶直径	160 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	200 mm
上板宽	160 mm
上板孔长度 (最大)	120 mm
上板孔宽度 (最大)	160 mm
上板孔直径	15 mm

OMIKRON TWIN

9958TOP125P65

EAN 4031582317053

订单号 00802300



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

