

## КАРРА

9680IEP200P63 CL67

EAN 4031582315158

Номер на поръчката 00802695



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ● ●

Шум от движение ● ● ● ● ●

Привличане ● ● ● ● ●

Устойчив на корозия ● ● ● ● ●

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта                    | Карра                            |
| Тип корпус                         | Въртящ се Колело                 |
| Стандартен                         | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 450 kg                           |
| Товароносимост при 6 км/ч          | 360 kg                           |
| Статичен Товароносимост            | 900 kg                           |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                           |
| Температурен диапазон (максимален) | 85 °C                            |
| Обща височина                      | 245 mm                           |
| Обща ширина                        | 110 mm                           |
| Общо тегло                         | 4,738 kg                         |

## КОЛЕЛО

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Материал на тялото    | Алуминий                             |
| Материал на реазбата  | Еластична гума, черна, вулканизирана |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер                |
| Ос                    | Завинтен с гайка                     |
| Цвят на Колело        | Черен реактив (подобен RAL9005)      |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба      |
| Диаметър              | 200 mm                               |
| Ширина на Резба       | 50 mm                                |
| Ширина на тялото      | 50 mm                                |
| Твърдост на Резба (A) | 68 Бръснач A                         |

## ВИЛКА

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Материал                    | Чугун или ковано желязо, тежко                    |
| Форма Вилица                | Обхват Закалено                                   |
| Въртящ се лагер             | Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост |
| Цвят                        | Синьо покритие                                    |
| Изместване                  | 59 mm   |
| Радиус на завъртане         | 160 mm  |
| Интерференция при завъртане | 320 mm  |
| Диаметър на купол           | 111 mm  |

## ПРИЛЯГАНЕ

|   |                   |
|---|-------------------|
| Тип на фитинга                            | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката                        | 135 mm            |
| Ширина на плаката                         | 110 mm            |
| Дължина на отвора на плаката (минимална)  | 75 mm             |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (минимална)   | 75 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (максимална)  | 105 mm            |
| Диаметър на отвора на плаката             | 11 mm             |

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

**KAPPA**

9680IEP200P63 CL67

EAN 4031582315158

Номер на поръчката 00802695



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

