

## KAPPA

9682IEP200P63 CL67

EAN 4031582315912

Pasūtījuma numurs 00802696



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Rullļa veikspēja     | ● ● ○ ○ ○ |
| Kustības troksnis    | ● ● ● ● ● |
| Nodilums             | ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgums | ● ● ● ● ○ |

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Produkta nosaukums                   | Kappa   |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu |
| Standarta                            | EN12532 - Transporta aprīkojums                 |
| Kravnesība pie 4 km/h                | 450 kg  |
| Kravnesība pie 6 km/h                | 360 kg  |
| Statiskā kravnesība                  | 900 kg  |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C  |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 85 °C   |
| Kopējais augstums                    | 245 mm  |
| Kopējais platums                     | 116 mm  |
| Kopējais svars                       | 4,981 kg  |

## RITENIS

|                        |  |
|------------------------|--|
| Korpusa materiāls      | Alumīnijs                              |
| Protektora materiāls   | Elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas |
| Gultnis                | Cuscinetti a sfera di precisione       |
| Ass                    | Pieskrūvēts ar uzgriezni               |
| Ritenis krāsa          | Melns (līdzīgs RAL9005)                |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu                      |
| Diametrs               | 200 mm                                 |
| Protektora platums     | 50 mm                                  |
| Korpusa platums        | 50 mm                                  |
| Protektora cietība (A) | 68 Krasts A                            |

## KRONŠTEINIS

|                     |  |
|---------------------|--|
| Materiāls           | Čuguns vai dzelzs kalums, smags                    |
| Dakšas forma        | Plaša, pastiprināta                                |
| Grozāmais gultnis   | Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša |
| Krāsa               | Pasivēts ar zilu                                   |
| Ofsets              | 59 mm  |
| Pagrieziena rādiuss | 160 mm   |
| Grozāms savienojums | 320 mm   |
| Kupola diametrs     | 111 mm   |

## UZSTĀDĪŠANA

|  |                    |
|--|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 135 mm             |
| Plāksnes platums                       | 110 mm             |
| Plāksnes atveres garums (minimālais)   | 75 mm              |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 80 mm              |
| Plāksnes atveres platums (minimālais)  | 75 mm              |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 105 mm             |
| Plāksnes atveres diametrs              | 11 mm              |

# KAPPA

9682IEP200P63 CL67

EAN 4031582315912

Pasūtījuma numurs 00802696



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

