

KAPPA

9682IEP250P63 CL67

EAN 4031582315929
Номер замовлення 00802707



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ○ ○ ○
Шум руху	● ● ● ● ●
Атритація	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Карра
Тип корпусу	Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	500 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	400 kg
Статичний Вантажопідйомність	1000 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	85 °C
Загальна висота	305 mm
Загальна ширина	116 mm
Загальна вага	5,873 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Алюміній
Матеріал протектору	Еластична шина, чорна, вулканізована
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	Щечорний (подібний RAL9005)
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	250 mm
Протектор	50 mm
Ширина тіла	50 mm
Твердість Протектор (A)	68 Прибережна A

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Литий чавун або циліндр, важкий
Вила Форма	Широка Підсилений
Поворотний вузол	Дві перегони з м'ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	61 mm
Радіус повороту	187,5 mm
Поворотне з'єднання	375 mm
Діаметр ковпачка	111 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	135 mm
Ширина тарілки	110 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

KAPPA

9682IEP250P63 CL67

EAN 4031582315929

Номер замовлення 00802707

KAPPA

9682IEP250P63 CL67

EAN 4031582315929

Номер замовлення 00802707



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

