

KAPPA

9680TOO125P63 CL67

EAN 4031582315240

Bestillingsnummer 00802821



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ● ●
Bevægelsesstøj	● ● ○ ○ ○
Attrition	● ● ● ● ●
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Kappa
Kabinettype	Drejeligt Hjul
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	840 kg
Belastning ved 6 km/t	700 kg
Belastning Statisk	1400 kg
Temperaturområde (minimum)	-40 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Byggehøjde	170 mm
Samlet bredde	110 mm
Samlet vægt	3,386 kg

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid , tung
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Glideleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Naturlig hvid
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Fælgbredde	50 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	75 Shore D

GAFFEL

Materiale	Støbejern eller smedet jern, tungt
Gaffel Form	Bred, Forstærket
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans, Forstærket eller Rustfri
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	48 mm
Udfaldsradius	112,5 mm
Udfalddiameter	225 mm
Dome-diameter	111 mm

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	135 mm
Pladebredde	110 mm
Længde på pladehul (minimum)	75 mm
Længde på pladehul (maksimum)	80 mm
Pladehulbredde (minimum)	75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	105 mm
Pladehullets diameter	11 mm

KAPPA

9680TOO125P63 CL67

EAN 4031582315240
Bestillingsnummer 00802821



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

