

OMIKRON TWIN

9950FTP125P65

EAN 4031582316759

Bestillingsnummer 00802882



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Omikron twin
Kabinetype	Drejeligt Hjul
Standard	lignende EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	1500 kg
Belastning ved 6 km/t	1100 kg
Belastning Statisk	2250 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	205 mm
Samlet bredde	189 mm
Samlet vægt	15,215 kg

HJUL

Fælgmateriale	Støbning
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Fælgbredde	50 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

GAFFEL

Materiale	Støbejern eller smedet jern, tungt
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Dyb rillet Rulleleje
Farve	Gennemsigtig Lakering
Udladning	50 mm
Udfaldsradius	123 mm
Udfaldsdiameter	246 mm
Dome-diameter	160 mm

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	200 mm
Pladebredde	160 mm
Længde på pladehul (maksimum)	120 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	160 mm
Pladehullets diameter	15 mm

OMIKRON TWIN

9950FTP125P65

EAN 4031582316759
Bestillingsnummer 00802882



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

