

OMIKRON TWIN

9950FTP125P65

EAN 4031582316759

Номер замовлення 00802882



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атритація ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●●○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Omikron twin
Тип корпусу	Поворотний Колісна опора
Стандартний	схожий EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	1500 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	1100 kg
Статичний Вантажопідйомність	2250 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	205 mm
Загальна ширина	189 mm
Загальна вага	15,215 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Лиття
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлитий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	медово-жовтий (RAL1005)
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	125 mm
Протектор	50 mm
Ширина тіла	50 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Твердість Протектор (D)	42 Прибережна D

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Литий чавун або циліндр, важкий
Вила Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	М'ячий Роликовий підшипник з глибокою крупною
Колір	Прозоре Покриття
Офсет (Зсув)	50 mm
Радіус повороту	123 mm
Поворотне з'єднання	246 mm
Діаметр ковпачка	160 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	200 mm
Ширина тарілки	160 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	120 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	160 mm
Діаметр отвору планшета	15 mm

OMIKRON TWIN

9950FTP125P65

EAN 4031582316759

Номер замовлення 00802882



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

