

# OMIKRON TWIN


9958FTP125P65

EAN 4031582316933

Numéro de commande 00802883



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Attrition ● ● ● ● ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ● ○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Omikron twin
Type de boîtier	Roulette fixe
Standard	similaire EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	1500 kg
Capacité de charge à 6 km/h	1100 kg
Statique Capacité de charge	2250 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	205 mm
Largeur totale	189 mm
Poids global	11,643 kg

## ROUE

Matériau du corps	Fonte
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Axe	Vissé avec écrou
Couleur Roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	125 mm
Largeur du Bandage	50 mm
Largeur du corps	50 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D

## CHAPE

Matériau	Fonte ou fer forgé, lourd
Forme Chape	Double Roue Roue Chape
Couleur	Revêtement transparent Revêtement
Diamètre du dôme	160 mm

## RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	200 mm
Largeur de plaque	160 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	120 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	160 mm
Diamètre du trou de la plaque	15 mm

# OMIKRON TWIN

9958FTP125P65

EAN 4031582316933

Numéro de commande 00802883



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

