


# OMIKRON TWIN

9958FTP125P65

EAN 4031582316933



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ● ○

## 핵심 속성

제품명	Omikron twin
하우징 유형	고정 캐스터
표준	유사한 EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	1500 kg
6km/h에서의 적재 용량	1100 kg
적재 용량 정적	2250 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	205 mm
전체 너비	189 mm
전체 체중	11.643 kg

## 휠

차체 재질	캐스팅
트레드 재질	폴리우레탄, 주조
베어링	정밀 볼 베어링
차축	너트로 고정
휠 색상	허니 옐로우(RAL1005)
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	125 mm
트레드 폭	50 mm
차체 너비	50 mm
트레드의 경도(A)	92 육상 A
트레드의 경도(D)	42 육상 D

## 하우징

재료	주철 또는 단조철, 무거움
Fork 외형	트윈 휠 하우징
색상	투명 코팅
돔 직경	160 mm

## 피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	200 mm
플레이트 너비	160 mm
플레이트 홀 길이(최대)	120 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	160 mm
플레이트 구멍 직경	15 mm

# OMIKRON TWIN

9958FTP125P65

EAN 4031582316933



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

