

## KAPPA

9688TOO125P63 CL67

EAN 4031582316551

Bestillingsnummer 00803123



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Rullemodstand   | ● ● ● ● ● |
| Bevægelsesstøj  | ● ● ○ ○ ○ |
| Attrition       | ● ● ● ● ● |
| Rustbeskyttelse | ● ● ● ● ○ |

## PRIMÆRE EGENSKABER

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktnavn                 | Kappa                  |
| Kabinettype                 | Fast Hjul              |
| Standard                    | EN12533 – Sværlasthjul |
| Belastning ved 4 km/t       | 840 kg                 |
| Belastning ved 6 km/t       | 700 kg                 |
| Belastning Statisk          | 1400 kg                |
| Temperaturområde (minimum)  | -40 °C                 |
| Temperaturområde (maksimum) | 80 °C                  |
| Byggehøjde                  | 170 mm                 |
| Samlet bredde               | 98 mm                  |
| Samlet vægt                 | 2,981 kg               |

## HJUL

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Fælgmateriale           | Polyamid , tung       |
| Hjulbanemateriale       | Identisk med Hjulfælg |
| Leje                    | Glideleje             |
| Aksel                   | Skruet med møtrik     |
| Hjul farve              | Naturlig hvid         |
| Trådfang                | Uden trådfang         |
| Diameter                | 125 mm                |
| Hjulbane bredde         | 50 mm                 |
| Fælgbredde              | 50 mm                 |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 75 Shore D            |

## GAFFEL

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Materiale     | Støbejern eller smedet jern, tungt |
| Gaffel Form   | Bred, Forstærket                   |
| Farve         | Blå-kromatiseret                   |
| Dome-diameter | 96 mm                              |

## MONTERING

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Monteringstype                 | Rektangulær plade |
| Pladelængde                    | 135 mm            |
| Pladebredde                    | 110 mm            |
| Længde på pladehul (minimum)   | 75 mm             |
| Længde på pladehul (maksimum)  | 80 mm             |
| Pladehulbredde (minimum)       | 75 mm             |
| Pladehullets bredde (maksimum) | 105 mm            |
| Pladehullets diameter          | 11 mm             |

# KAPPA

9688TOO125P63 CL67

EAN 4031582316551  
Bestillingsnummer 00803123



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEKNISKE TEGNINGER

