

OMIKRON

9258FTP250P65

EAN 4031582314076

Bestillingsnummer 00803581



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Omikron
Kabinettype	Fast Hjul
Standard	lignende EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	3000 kg
Belastning ved 6 km/t	2200 kg
Belastning Statisk	4500 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	325 mm
Samlet bredde	182 mm
Samlet vægt	23,128 kg

HJUL

Fælgmateriale	Støbning
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	250 mm
Hjulbane bredde	100 mm
Fælgbredde	100 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

GAFFEL

Materiale	Støbejern eller smedet jern, tungt
Gaffel Form	Lige
Farve	Gennemsigtig Lakering
Dome-diameter	160 mm

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	200 mm
Pladebredde	160 mm
Længde på pladehul (maksimum)	120 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	160 mm
Pladehullets diameter	15 mm

TEKNISKE TEGNINGER

