

## KAPPA

9688TOP160P63 CL67

EAN 4031582316681  
Objednávací číslo 00803601

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Výkon role         | ● ● ● ● ● |
| Hluk pohybu        | ● ● ○ ○ ○ |
| Úbytek             | ● ● ● ● ● |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu              | Kappa                        |
| Typ krytu                   | Pevné Kolečko                |
| Standardní                  | EN12533 – Heavy duty kolečka |
| Nosnost 4 km/h              | 1020 kg                      |
| Nosnost 6 km/h              | 850 kg                       |
| Statický Nosnost            | 1700 kg                      |
| Rozsah teploty (minimální)  | -30 °C                       |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C                        |
| Celková výška               | 205 mm                       |
| Celková šířka               | 98 mm                        |
| Celková hmotnost            | 3,356 kg                     |

## KOLO

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál těla      | Polyamid, těžký          |
| Materiál běhounu   | Identické s tělem Kolo   |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko |
| Šroub              | Šroub s maticí           |
| Barva Kolo         | Přírodní bílá            |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdrem    |
| Průměr             | 160 mm                   |
| Šířka Běhoun       | 50 mm                    |
| Šířka těla         | 50 mm                    |
| Tvrdost Běhoun (D) | 75 Shore D               |

## UCHYCENÍ

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Materiál             | Litina nebo kovaná litina, těžká |
| Tvar Vidlice         | Široký, Vyztužené                |
| Barva                | Pasivováno modrou                |
| Průměr otočné kamery | 96 mm                            |

## MONTÁŽ

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Typ montáže                    | Obdélníková destička |
| Délka dlahy                    | 135 mm               |
| Šířka desky                    | 110 mm               |
| Délka otvoru dlahy (minimální) | 75 mm                |
| Délka otvoru dlahy (maximální) | 80 mm                |
| Šířka otvoru dlahy (minimální) | 75 mm                |
| Šířka otvoru dlahy (maximální) | 105 mm               |
| Průměr otvoru dlahy            | 11 mm                |

# KAPPA

9688TOP160P63 CL67

EAN 4031582316681  
Objednáací číslo 00803601



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

