



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ● ● ● ● ●

Rumore ● ● ○ ○ ○

Attrito ● ● ● ● ●

Resistenza alla corrosione ● ● ● ● ○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Kappa
Tipo di alloggiamento	Ruota fissa
Standard	EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Portata a 4 km/h	1020 kg
Portata a 6 km/h	850 kg
Portata statica	1700 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-30 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Altezza totale	205 mm
Larghezza complessiva	98 mm
Peso complessivo	3,356 kg

## RUOTA

Materiale del corpo	Poliammide, pesante
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Asse	Vite con dado
Colore Ruota	Bianco naturale
Parafili	Con parafili
Diametro	160 mm
Larghezza battistrada	50 mm
Larghezza corpo	50 mm
Durezza del Battistrada (D)	75 Shore D

## SUPPORTO

Materiale	Ghisa, o ferro forgiato, pesante
Forma della forcella	Largo, Rinforzato
Colore	Passivato blu
Diametro cuffia superiore	96 mm

## FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	135 mm
Larghezza della piastra	110 mm
Lunghezza foro piastra (minima)	75 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	80 mm
Larghezza foro piastra (minima)	75 mm
Larghezza foro piastra (massima)	105 mm
Diametro del foro della piastra	11 mm

# KAPPA

9688TOP160P63 CL67

EAN 4031582316681

Numero d'ordine 00803601



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

