

OMIKRON TWIN

9950FTP150P65

EAN 4031582316766
Bestelnummer 00803669



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Omikron twin
Behuizingstype	Zwenkwiel
Standaard	vergelijkbaar EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	1800 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	1400 kg
Statisch Draagvermogen	2700 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	230 mm
Totale breedte	189 mm
Totaal gewicht	17,825 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Gieten
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lager	Precisiekogellagers
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	150 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	42 Shore D

VORK

Materiaal	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Precisiekogellager
Kleur	Transparante Coating
Offset	55 mm
Zwenk radius	141 mm
Uitzwenking	282 mm
Diameter koepel	160 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	200 mm
Breedte plaat	160 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	120 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	160 mm
Diameter bevestigingsgat	15 mm

OMIKRON TWIN

9950FTP150P65

EAN 4031582316766
Bestelnummer 00803669



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

