


КАРРА

9682FTP150P63 CL67

EAN 4031582315752
Номер на поръчката 00803824



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ● ○ |
| Шум от движение | ● ● ● ○ ○ |
| Привличане | ● ● ● ● ○ |
| Устойчив на корозия | ● ● ● ● ○ |

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|--|
| Име на продукта | Карра |
| Тип корпус | Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото |
| Стандартен | EN12533 – Тежкотоварни колела |
| Товароносимост при 4 км/ч | 960 kg |
| Товароносимост при 6 км/ч | 800 kg |
| Статичен Товароносимост | 1600 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -10 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Обща височина | 200 mm |
| Обща ширина | 116 mm |
| Общо тегло | 5,647 kg |

КОЛЕЛО

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото | Отливане |
| Материал на реазбата | Полиуретан, Пресовано |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Ос | Завинтен с гайка |
| Цвят на Колело | Медено жълто (RAL1005) |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 150 mm |
| Ширина на Резба | 50 mm |
| Ширина на тялото | 50 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач A |
| Твърдост на Резба (D) | 42 Бръснач D |

ВИЛКА

| | |
|-----------------------------|---|
| Материал | Чугун или ковано желязо, тежко |
| Форма Вилица | Обхват Закалено |
| Въртящ се лагер | Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост |
| Цвят | Синьо покритие |
| Изместване | 58 mm |
| Радиус на завъртане | 137,5 mm |
| Интерференция при завъртане | 275 mm |
| Диаметър на купол | 111 mm |

ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|---|-------------------|
| Тип на фитинга | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката | 135 mm |
| Ширина на плаката | 110 mm |
| Дължина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm |
| Ширина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 105 mm |
| Диаметър на отвора на плаката | 11 mm |

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

KAPPA

9682FTP150P63 CL67

EAN 4031582315752

Номер на поръчката 00803824



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

КАРРА

9682FTP150P63 CL67

EAN 4031582315752

Номер на поръчката 00803824



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

