

## ZETA

4687ITP160P63

EAN 4031582050578

Bestillingsnummer 00803870



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Rullemodstand   | ● ● ● ○ ○ |
| Bevægelsesstøj  | ● ● ● ● ○ |
| Attrition       | ● ● ● ● ○ |
| Rustbeskyttelse | ● ● ● ○ ○ |

## PRIMÆRE EGENSKABER

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Produktnavn                 | Zeta                           |
| Kabinetype                  | Drejeligt Hjul med Totalbremse |
| Standard                    | EN12532 – Transportudstyr      |
| Belastning ved 4 km/t       | 800 kg                         |
| Belastning ved 6 km/t       | 640 kg                         |
| Belastning Statisk          | 1600 kg                        |
| Temperaturområde (minimum)  | -10 °C                         |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C                          |
| Byggehøjde                  | 200 mm                         |
| Samlet bredde               | 96 mm                          |
| Samlet vægt                 | 3,35 kg                        |

## HJUL

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Fælgmateriale           | Aluminium            |
| Hjulbanemateriale       | Polyuretan, Støbt    |
| Leje                    | Præcisionskugleleje  |
| Aksel                   | Skruet med møtrik    |
| Hjul farve              | Honninggul (RAL1005) |
| Trådfang                | Med trådfang         |
| Diameter                | 160 mm               |
| Hjulbane bredde         | 50 mm                |
| Fælgbredde              | 50 mm                |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A           |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 42 Shore D           |

## GAFFEL

|                |   |
|----------------|---|
| Materiale      | Stålblade, meget tung                                       |
| Gaffel Form    | Bred, Forstærket  |
| Drejekrans     | Drejekrans med dobbelt kuglekrans, Forstærket eller Rustfri |
| Farve          | Blå-kromatiseret  |
| Udladning      | 55 mm   |
| Udfaldradius   | 161 mm  |
| Udfalddiameter | 322 mm  |
| Dome-diameter  | 96 mm   |

## MONTERING

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Monteringstype                 | Rektangulær plade |
| Pladelængde                    | 137 mm            |
| Pladebredde                    | 105 mm            |
| Længde på pladehul (minimum)   | 75 mm             |
| Længde på pladehul (maksimum)  | 80 mm             |
| Pladehulbredde (minimum)       | 75 mm             |
| Pladehullets bredde (maksimum) | 105 mm            |
| Pladehullets diameter          | 11 mm             |

# ZETA

4687ITP160P63

EAN 4031582050578  
Bestillingsnummer 00803870



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEKNISKE TEGNINGER

