

**ZETA**

4687IEP250P63

EAN 4031582308143

Номер заказа 00803922



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**

Производительность рулона ● ● ● ● ○

Шум движения ● ● ● ● ●

Исчезновение ● ● ● ○ ○

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

**ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ**

Название продукта	Zeta
Тип корпуса	Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	500 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	400 kg
Грузоподъемность статическая	1000 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	85 °C
Общая высота	290 mm
Общая ширина	96 mm
Общий вес	5,021 kg

**КОЛЕСО**

Материал корпуса	Алюминий
Материал протектора	Эластичные шины, черные, вулканизированные
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Ось	Винт с гайкой
Цвет Колесо	Черный (аналог RAL9005)
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	250 mm
Ширина Протектор	50 mm
Ширина тела	50 mm
Твердость Протектор (A)	67 Береговая A

**КРОНШТЕЙН**

Материал	Стальной лист, очень тяжелый
Форма Вилы	Широкая, Усиленный
Поворотный узел	Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь
Цвет	Пассивированный голубым
Офсет (Смещение)	55 mm
Радиус поворота	180 mm
Поворотное соединение	360 mm
Диаметр купола	96 mm

**ФИТИНГ**

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	137 mm
Ширина пластины	105 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	75 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	80 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	105 mm
Диаметр отверстия пластины	11 mm

# ZETA

4687IEP250P63

EAN 4031582308143

Номер заказа 00803922



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

