

## ZETA

4688ITP200P63

EAN 4031582030525  
Bestelnummer 00803930

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ● ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam                  | Zeta                          |
| Behuizingstype               | Vast Wielen                   |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/h     | 800 kg                        |
| Draagvermogen bij 6 km/h     | 640 kg                        |
| Statisch draagvermogen       | 1600 kg                       |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                        |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                         |
| Totale hoogte                | 240 mm                        |
| Totale breedte               | 117 mm                        |
| Totaal gewicht               | 2,644 kg                      |

## WIEL

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Materiaal wielkern            | Aluminium             |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gegoten |
| Lagering                      | Precisie kogellagers  |
| As                            | Geschroefd met moer   |
| Wielkleur                     | Honinggeel (RAL1005)  |
| Afdekkapjes                   | Met draadbeschermer   |
| Diameter                      | 200 mm                |
| Breedte Loopvlak              | 50 mm                 |
| Breedte wielkern              | 50 mm                 |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 92 Shore A            |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 42 Shore D            |

## BEHUIZING

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Materiaal | Staalplaat, zeer zwaar |
| Vork Vorm | Breed, Versterkt       |
| Kleur     | Blauw gepassiveerd     |

## FITTING

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Type bevestiging            | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                | 137 mm             |
| Breedte plaat               | 117 mm             |
| Lengte plaatgat (minimaal)  | 75 mm              |
| Lengte plaatgat (maximaal)  | 80 mm              |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 75 mm              |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 105 mm             |
| Diameter plaatgat           | 11 mm              |

# ZETA

4688ITP200P63

EAN 4031582030525  
Bestelnummer 00803930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

