

ZETA

4688IEP250P63

EAN 4031582308280

Numéro de commande 00804109



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ● ○

Bruit de mouvement ● ● ● ● ●

Usure ● ● ● ○ ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit | Zeta |
| Type de boîtier | Roulette fixe |
| Norme | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h | 500 kg |
| Capacité de charge à 6 km/h | 400 kg |
| Capacité de charge statique | 1000 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 85 °C |
| Hauteur | 290 mm |
| Largeur totale | 117 mm |
| Poids | 3,732 kg |

ROUE

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Corps de roue | Aluminium |
| Bandage | Caoutchouc élastique, noir, vulcanisé |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Axe | axe de roue boulonné |
| Couleur de la roue | Noir profond (similaire au RAL9005) |
| Pare-fils | Avec pare-fils |
| Diamètre | 250 mm |
| Largeur du bandage | 50 mm |
| Largeur du corps de roue | 50 mm |
| Dureté du bandage (A) | 67 Shore A |

CHAPE

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Matériau | Tôle d'acier, forte charge |
| Forme de la chape | Galbée, renforcée |
| Couleur | Zingué bleu |

FIXATION

| | |
|--|-----------------------|
| Type de fixation | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine | 137 mm |
| Largeur de la platine | 117 mm |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm |
| Largeur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 105 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 11 mm |

ZETA

4688IEP250P63

EAN 4031582308280

Numéro de commande 00804109



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

