

## ZETA

4688IEP250P63

EAN 4031582308280

Numărul de comandă 00804109



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ● ● ● ● ○

Zgomot de mișcare ● ● ● ● ●

Atriție ● ● ● ○ ○

Rezistență la coroziune ● ● ● ○ ○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Zeta
Tip de carcasă	Rola fixă
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	500 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	400 kg
Capacitate de încărcare statică	1000 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	85 °C
Înălțime totală	290 mm
Lățime totală	117 mm
Greutate totală	3,732 kg

## ROATĂ

Material pentru corp	Aluminiu
Material al benzii de rulare	Anvelopă elastică, neagră, vulcanizată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Axă	Înșurubat cu piuliță
Roată	Jet negru (similar RAL9005)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	250 mm
Benză de rulare	50 mm
Lățimea corpului	50 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	67 Pe malul A

## FURCA

Material	Tablă de oțel, foarte grea
FormăFurcă	Larg, Rezistent
Culoare	Pasivat în albastru

## RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	137 mm
Lățimea plăcii	117 mm
Lungime orificiu placă (minim)	75 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	80 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)	75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	105 mm
Diametru orificiu placă	11 mm

# ZETA

4688IEP250P63

EAN 4031582308280

Numărul de comandă 00804109



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

