

ZETA

4688IEP250P63

EAN 4031582308280
Broj porudžbine 00804109

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

| | |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ○ |
| Buka u pokretu | ● ● ● ● ● |
| Ishrana | ● ● ● ○ ○ |
| otpornost na rdju | ● ● ● ○ ○ |

OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Naziv proizvoda | Zeta |
| Tip kućišta | Fiksni Tocak |
| Standard | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h | 500 kg |
| Nosivost na 6 km/h | 400 kg |
| Statički Nosivost | 1000 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 85 °C |
| Sveukupna visina | 290 mm |
| Ukupna širina | 117 mm |
| Ukupna težina | 3,732 kg |

TOCAK

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Materijal za telo | Aluminijum |
| materijal omotaca | Elastična guma, crna, vulkanizovana |
| Nošenje | precizini kuglicni lezaj |
| osovina | Završena sa navrtkom |
| Boja Tocak | Crni mlaz (sličan RAL9005) |
| stitnici omotaca | Sa threadguard |
| Prečnik | 250 mm |
| Širina omotac | 50 mm |
| Širina tela | 50 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 67 Šešelj A |

KUCISTE

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Materijal | Čelični list, veoma težak |
| oblik viljuskas | siroko, Ojacano |
| Boja | plavo cinkovano |

PRILAGOĐAVANJE

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče | 137 mm |
| Širina ploče | 117 mm |
| Dužina otvora ploče (Minimalno) | 75 mm |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm |
| Širina otvora ploče (Minimalno) | 75 mm |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 105 mm |
| Prečnik otvora ploče | 11 mm |

ZETA

4688IEP250P63

EAN 4031582308280
Broj porudžbine 00804109



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

