

# ZETA

4680ITP250P63

EAN 4031582010657  
Номер замовлення 00804218



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ○ ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ● ○ |
| Атриація              | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Назва продукту                     | Zeta                                  |
| Тип корпусу                        | Поворотний Колісна опора              |
| Стандартний                        | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год      | 800 kg                                |
| ОбВантажопідйомність 6 км/год      | 640 kg                                |
| Статичний Вантажопідйомність       | 1600 kg                               |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -10 °C                                |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C                                 |
| Загальна висота                    | 290 mm                                |
| Загальна ширина                    | 96 mm                                 |
| Загальна вага                      | 4,81 kg                               |

## КОЛЕСО

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла           | Алюміній                        |
| Матеріал протектору     | Поліуретан, Відлитий            |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник |
| Вісь                    | Пригвинчено гайкою              |
| Колір Колесо            | медово-жовтий (RAL1005)         |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем         |
| Діаметр                 | 250 mm                          |
| Протектор               | 55 mm                           |
| Ширина тіла             | 55 mm                           |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A                 |
| Твердість Протектор (D) | 42 Прибережна D                 |

## КРОНШТЕЙН

|                     |  |
|---------------------|--|
| Матеріал            | Сталевий лист, дуже важкий                             |
| Вила Форма          | Широка Підсилений                                      |
| Поворотний вузол    | Дві перегони з м'ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь |
| Колір               | Пасивований блакитним                                  |
| Офсет (Зсув)        | 55 mm  |
| Радіус повороту     | 180 mm   |
| Поворотне з'єднання | 360 mm   |
| Діаметр ковпачка    | 96 mm  |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|   |                     |
|---|---------------------|
| Тип налаштування                          | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини                          | 137 mm              |
| Ширина тарілки                            | 105 mm              |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна)  | 75 mm               |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 80 mm               |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна)   | 75 mm               |
| Ширина отвору для планшета (максимальна)  | 105 mm              |
| Діаметр отвору планшета                   | 11 mm               |

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

**ZETA**

4680ITP250P63

EAN 4031582010657

Номер замовлення 00804218



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

# ZETA

4680ITP250P63

EAN 4031582010657

Номер замовлення 00804218



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

