

ZETA

4688ITP160P63

EAN 4031582030518
Objednáací číslo 00804219

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

| | |
|--------------------|-----------|
| Výkon role | ● ● ● ○ ○ |
| Hluk pohybu | ● ● ● ● ○ |
| Úbytek | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Název produktu | Zeta |
| Typ krytu | Pevné Kolečko |
| Standardní | EN12532 – Převážní vybavení |
| Nosnost 4 km/h | 800 kg |
| Nosnost 6 km/h | 640 kg |
| Statický Nosnost | 1600 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -10 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková výška | 200 mm |
| Celková šířka | 117 mm |
| Celková hmotnost | 2,156 kg |

KOLO

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál těla | Hliník |
| Materiál běhounu | Polyuretan, Odlitý |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Šroub | Šroub s maticí |
| Barva Kolo | Medově žlutá (RAL1005) |
| Ochranná krytka | S ložiskovým pouzdrem |
| Průměr | 160 mm |
| Šířka Běhoun | 50 mm |
| Šířka těla | 50 mm |
| Tvrdost Běhoun (A) | 92 Obuv A |
| Tvrdost Běhoun (D) | 42 Shore D |

UCHYCENÍ

| | |
|--------------|----------------------------|
| Materiál | Ocelový plech, velmi těžký |
| Tvar Vidlice | Široký, Vyztužené |
| Barva | Pasivováno modrou |

MONTÁŽ

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Typ montáže | Obdélníková destička |
| Délka dlahy | 137 mm |
| Šířka desky | 117 mm |
| Délka otvoru dlahy (minimální) | 75 mm |
| Délka otvoru dlahy (maximální) | 80 mm |
| Šířka otvoru dlahy (minimální) | 75 mm |
| Šířka otvoru dlahy (maximální) | 105 mm |
| Průměr otvoru dlahy | 11 mm |

ZETA

4688ITP160P63

EAN 4031582030518
Objednáací číslo 00804219



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

