

ZETA

4687ITP125P63

EAN 4031582050561
Broj porudžbine 00804221

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

| | |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ○ ○ |
| Buka u pokretu | ● ● ● ● ○ |
| Ishrana | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju | ● ● ● ○ ○ |

OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Naziv proizvoda | Zeta |
| Tip kućišta | Okreni Tocak sa potpuna kocnica |
| Standard | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h | 500 kg |
| Nosivost na 6 km/h | 400 kg |
| Statički Nosivost | 1000 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C |
| Sveukupna visina | 164 mm |
| Ukupna širina | 96 mm |
| Ukupna težina | 3,081 kg |

TOCAK

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo | Aluminijum |
| materijal omotaca | Poliuretana, liveno |
| Nošenje | precizini kuglicni lezaj |
| osovina | Završena sa navrtkom |
| Boja Tocak | Med žuta (RAL1005) |
| stitnici omotaca | Sa threadguard |
| Prečnik | 125 mm |
| Širina omotac | 50 mm |
| Širina tela | 50 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 92 Šor A |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 42 Šor D |

KUCISTE

| | |
|-----------------|---|
| Materijal | Čelični list, veoma težak |
| oblik viljaska | siroko, Ojacano |
| okretni lezaj | Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajući |
| Boja | plavo cinkovano |
| ofset | 60 mm |
| okretni radijus | 161 mm |
| Otpor okretanju | 322 mm |
| Prečnik kupole | 96 mm |

PRILAGOĐAVANJE

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče | 137 mm |
| Širina ploče | 105 mm |
| Dužina otvora ploče (Minimalno) | 75 mm |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm |
| Širina otvora ploče (Minimalno) | 75 mm |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 105 mm |
| Prečnik otvora ploče | 11 mm |

ZETA

4687ITP125P63

EAN 4031582050561
Broj porudžbine 00804221



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

