

ZETA

4688IEP125P63

EAN 4031582308259
订单号 00804232



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

| | |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ● ● |
| 损耗 | ● ● ● ○ ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ○ ○ |

核心属性

| | |
|------------|----------------|
| 产品名称 | Zeta |
| 外壳类型 | 固定脚轮 |
| 标准 | EN12532 - 运输器械 |
| 4 公里/小时的载重 | 300 kg |
| 6 公里/小时的载重 | 560 kg |
| 静态载重 | 600 kg |
| 温度范围（最低） | -20 ° C |
| 温度范围（最大） | 85 ° C |
| 总高 | 164 mm |
| 总宽度 | 117 mm |
| 总重量 | 1.87 kg |

轮子

| | |
|---------|-------------------|
| 轮体材料 | 铝 |
| 胎面材料 | 弹性轮胎，黑色，硫化 |
| 轴承 | 精密滚珠轴承 |
| 轴 | 用螺母拧紧 |
| 轮子颜色 | 黑色黑墨水（类似 RAL9005） |
| 侧盖 | 带螺纹防护装置 |
| 直径 | 125 mm |
| 胎面宽度 | 50 mm |
| 轮体宽度 | 50 mm |
| 胎面硬度（A） | 67 岸 A |

支架

| | |
|------|--------|
| 材料 | 钢板，非常重 |
| 支架形状 | 宽，加强的 |
| 颜色 | 蓝色钝化 |

固定件

| | |
|-----------|--------|
| 固定件类型 | 矩形板 |
| 上板长 | 137 mm |
| 上板宽 | 117 mm |
| 上板孔长度（最小） | 75 mm |
| 上板孔长度（最大） | 80 mm |
| 上板孔宽度（最小） | 75 mm |
| 上板孔宽度（最大） | 105 mm |
| 上板孔直径 | 11 mm |

技术图纸

