

## ZETA

4687IEP200P63

EAN 4031582308136

Bestillingsnummer 00804237



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ● ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ● ●
Attrition	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

## PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Zeta
Kabinetype	Drejeligt Hjul med Totalbremse
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	450 kg
Belastning ved 6 km/t	360 kg
Belastning Statisk	900 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	85 °C
Byggehøjde	240 mm
Samlet bredde	96 mm
Samlet vægt	4,203 kg

## HJUL

Fælgmateriale	Aluminium
Hjulbanemateriale	Elastisk dæk, sort, vulkaniseret
Leje	Præcisionskugleleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Jet black (svarende til RAL9005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	200 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Fælgbredde	50 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	67 Shore A

## GAFFEL

Materiale	Stålplade, meget tung
Gaffel Form	Bred, Forstærket
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans, Forstærket eller Rustfri
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	55 mm
Udfaldsradius	161 mm
Udfaldsdiameter	322 mm
Dome-diameter	96 mm

## MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	137 mm
Pladebredde	105 mm
Længde på pladehul (minimum)	75 mm
Længde på pladehul (maksimum)	80 mm
Pladehulbredde (minimum)	75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	105 mm
Pladehullets diameter	11 mm

# ZETA

4687IEP200P63

EAN 4031582308136  
Bestillingsnummer 00804237



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEKNISKE TEGNINGER

