

ZETA

4687UOO250P63

EAN 4031582308228
Номер заказа 00804290



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| | |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение | ● ● ● ● ○ |
| Устойчивость к коррозии | ● ● ● ○ ○ |

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|---------------------------------------|--|
| Название продукта | Zeta |
| Тип корпуса | Поворотное Колесная опора с Общий тормоз |
| Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 800 kg |
| Грузоподъемность при 6 км/ч | 640 kg |
| Грузоподъемность статическая | 1600 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -30 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
| Общая высота | 290 mm |
| Общая ширина | 96 mm |
| Общий вес | 3,789 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Материал корпуса | Полиамид |
| Материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
| Подшипник | Подшипник скольжения |
| Ось | Винт с гайкой |
| Цвет Колесо | Натуральный белый |
| Защита от проводов | Без защиты резьбы |
| Диаметр | 250 mm |
| Ширина Протектор | 50 mm |
| Ширина тела | 50 mm |
| Твердость Протектор (D) | 75 Береговая D |

КРОНШТЕЙН

| | |
|-----------------------|--|
| Материал | Стальной лист, очень тяжелый |
| Форма Вилы | Широкая, Усиленный |
| Поворотный узел | Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь |
| Цвет | Пассивированный голубым |
| Офсет (Смещение) | 55 mm |
| Радиус поворота | 180 mm |
| Поворотное соединение | 360 mm |
| Диаметр купола | 96 mm |

ФИТИНГ

| | |
|---|------------------------|
| Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины | 137 mm |
| Ширина пластины | 105 mm |
| Длина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm |
| Ширина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm |
| Диаметр отверстия пластины | 11 mm |

ZETA

4687UOO250P63

EAN 4031582308228

Номер заказа 00804290



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

