

# KAPPA LOAD

9650FTP150P63 CL67

EAN 4031582314151  
Номер заказа 00804572



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ● ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Название продукта                  | Kappa load                                 |
| Тип корпуса                        | Поворотное Колесная опора                  |
| Стандартный                        | EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры |
| Грузоподъемность при 4 км/ч        | 960 kg                                     |
| Грузоподъемность при 6 км/ч        | 800 kg                                     |
| Грузоподъемность статическая       | 1600 kg                                    |
| Диапазон температур (минимальный)  | -10 °C                                     |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C                                      |
| Общая высота                       | 200 mm                                     |
| Общая ширина                       | 110 mm                                     |
| Общий вес                          | 6,7 kg                                     |

## КОЛЕСО

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса        | Литье                            |
| Материал протектора     | Полиуретан, Литой                |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый подшипник |
| Ось                     | Винт с гайкой                    |
| Цвет Колесо             | Медово-желтый (RAL1005)          |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                 |
| Диаметр                 | 150 mm                           |
| Ширина Протектор        | 50 mm                            |
| Ширина тела             | 50 mm                            |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A                   |
| Твердость Протектор (D) | 42 Береговая D                   |

## КРОНШТЕЙН

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Материал              | Чугун или кованный чугун, тяжелый                      |
| Форма Вилы            | Широкая, Усиленный                                     |
| Поворотный узел       | Роликовый (Игольчатый) подшипник с глубокими канавками |
| Цвет                  | Пассивированный голубым                                |
| Офсет (Смещение)      | 58 mm  |
| Радиус поворота       | 137,5 mm   |
| Поворотное соединение | 275 mm   |
| Диаметр купола        | 111 mm   |

## ФИТИНГ

|  |                        |
|--|------------------------|
| Тип фитинга                              | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                           | 135 mm                 |
| Ширина пластины                          | 110 mm                 |
| Длина отверстия пластины (минимальная)   | 75 mm                  |
| Длина отверстия пластины (максимальная)  | 80 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (минимальная)  | 75 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm                 |
| Диаметр отверстия пластины               | 11 mm                  |

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

# KAPPA LOAD

9650FTP150P63 CL67

EAN 4031582314151

Номер заказа 00804572



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

# КАРРА LOAD

9650FTP150P63 CL67

EAN 4031582314151

Номер заказа 00804572



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

