

ZETA

4688UOO200P63

EAN 4031582308358
订单号 00805413



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

| | |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○ |
| 损耗 | ● ● ● ● ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ○ ○ |

核心属性

| | |
|------------|----------------|
| 产品名称 | Zeta |
| 外壳类型 | 固定脚轮 |
| 标准 | EN12532 - 运输器械 |
| 4 公里/小时的载重 | 800 kg |
| 6 公里/小时的载重 | 640 kg |
| 静态载重 | 1600 kg |
| 温度范围 (最低) | -30 ° C |
| 温度范围 (最大) | 80 ° C |
| 总高 | 240 mm |
| 总宽度 | 117 mm |
| 总重量 | 2.008 kg |

轮子

| | |
|----------|--------|
| 轮体材料 | 聚酰胺 |
| 胎面材料 | 与轮子体相同 |
| 轴承 | 滑动轴承 |
| 轴 | 用螺母拧紧 |
| 轮子颜色 | 天然白色 |
| 侧盖 | 无螺纹护罩 |
| 直径 | 200 mm |
| 胎面宽度 | 50 mm |
| 轮体宽度 | 50 mm |
| 胎面硬度 (D) | 75 岸 D |

支架

| | |
|------|--------|
| 材料 | 钢板，非常重 |
| 支架形状 | 宽，加强的 |
| 颜色 | 蓝色钝化 |

固定件

| | |
|------------|--------|
| 固定件类型 | 矩形板 |
| 上板长 | 137 mm |
| 上板宽 | 117 mm |
| 上板孔长度 (最小) | 75 mm |
| 上板孔长度 (最大) | 80 mm |
| 上板孔宽度 (最小) | 75 mm |
| 上板孔宽度 (最大) | 105 mm |
| 上板孔直径 | 11 mm |

技术图纸

