

KAPPA

9682TOO125P63 CL67

EAN 4031582315981

Pasūtījuma numurs 00805765



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veikspēja	● ● ● ● ●
Kustības troksnis	● ● ○ ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ●
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Kappa
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteni
Kravnesība pie 4 km/h	840 kg
Kravnesība pie 6 km/h	700 kg
Statiskā kravnesība	1400 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-40 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais augstums	170 mm
Kopējais platums	116 mm
Kopējais svars	3,613 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds, smags
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto piano
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Dabiski balts
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	125 mm
Protektora platums	50 mm
Korpusa platums	50 mm
Protektora cietība (D)	75 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Dakšas forma	Plaša, pastiprināta
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	48 mm
Pagrieziena rādiuss	112,5 mm
Grozāms savienojums	225 mm
Kupola diametrs	111 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	135 mm
Plāksnes platums	110 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

KAPPA

9682TOO125P63 CL67

EAN 4031582315981

Pasūtījuma numurs 00805765



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

