

## KAPPA LOAD

9650TOP160P63 CL67

EAN 4031582314397

Номер замовлення 00805766



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ● ● ● ● ●

Шум руху ● ● ○ ○ ○

Атриція ● ● ● ● ●

Стійкість до корозії ● ● ● ● ○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Kappa load
Тип корпусу	Поворотний Колісна опора
Стандартний	EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
ОбВантажопідйомність 4 км/год	1020 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	850 kg
Статичний Вантажопідйомність	1700 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-30 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна висота	205 mm
Загальна ширина	110 mm
Загальна вага	4,243 kg

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід , важкий
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	Природний білий
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	160 mm
Протектор	50 mm
Ширина тіла	50 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D

## КРОНШТЕЙН

Матеріал	Литий чавун або циліндр, важкий
Вила Форма	Широка Підсилений
Поворотний вузол	М'ячий Роликовий підшипник з глибокою крупною
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	58 mm
Радіус повороту	140 mm
Поворотне з'єднання	280 mm
Діаметр ковпачка	111 mm

## ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	135 mm
Ширина тарілки	110 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

# КАРРА LOAD

9650TOP160P63 CL67

EAN 4031582314397

Номер замовлення 00805766



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

