

KAPPA LOAD

9652TOP160P63 CL67

EAN 4031582314939
Broj porudžbine 00805767

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

| | |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ● |
| Buka u pokretu | ● ● ○ ○ ○ |
| Ishrana | ● ● ● ● ● |
| otpornost na rdju | ● ● ● ● ○ |

OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|--------------------------------|--|
| Naziv proizvoda | Kappa load |
| Tip kućišta | Okreni Tocak sa potpuna kocnica, Prednji deo tocka |
| Standard | EN12533 - Tockovi za teske terete |
| Nosivost na 4 km/h | 1020 kg |
| Nosivost na 6 km/h | 850 kg |
| Statički Nosivost | 1700 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -30 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 80 °C |
| Sveukupna visina | 205 mm |
| Ukupna širina | 116 mm |
| Ukupna težina | 4,479 kg |

TOCAK

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo | poliamid težak |
| materijal omotaca | Identično sa telom Tocak |
| Nošenje | precizini kuglicni lezaj |
| osovina | Završena sa navrtkom |
| Boja Tocak | Prirodno belo |
| stitnici omotaca | Sa threadguard |
| Prečnik | 160 mm |
| Širina omotac | 50 mm |
| Širina tela | 50 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 75 Šor D |

KUCISTE

| | |
|-----------------|---|
| Materijal | Gvožđe ili gvožđe kovano, teško |
| oblik viljuska | siroko, Ojacano |
| okretni lezaj | kotrljajući lezaj sa kuglom dubokog rasta |
| Boja | plavo cinkovano |
| ofset | 58 mm |
| okretni radijus | 140 mm |
| Otpor okretanju | 280 mm |
| Prečnik kupole | 111 mm |

PRILAGOĐAVANJE

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče | 135 mm |
| Širina ploče | 110 mm |
| Dužina otvora ploče (Minimalno) | 75 mm |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm |
| Širina otvora ploče (Minimalno) | 75 mm |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 105 mm |
| Prečnik otvora ploče | 11 mm |

KAPPA LOAD

9652TOP160P63 CL67

EAN 4031582314939
Broj porudžbine 00805767



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

