

## KAPPA LOAD

9652FTP200P63 CL67

EAN 4031582314731

Bestillingsnummer 00806570



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ● ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ○

## PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Kappa load
Kabinetype	Drejeligt Hjul med Totalbremse, Medløbende
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	1200 kg
Belastning ved 6 km/t	1000 kg
Belastning Statisk	2000 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	245 mm
Samlet bredde	116 mm
Samlet vægt	7,742 kg

## HJUL

Fælgmateriale	Støbning
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	200 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Fælgbredde	50 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

## GAFFEL

Materiale	Støbejern eller smedet jern, tungt
Gaffel Form	Bred, Forstærket
Drejekrans	Dyb rillet Rulleleje
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	59 mm
Udfaldradius	160 mm
Udfalddiameter	320 mm
Dome-diameter	111 mm

## MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	135 mm
Pladebredde	110 mm
Længde på pladehul (minimum)	75 mm
Længde på pladehul (maksimum)	80 mm
Pladehulbredde (minimum)	75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	105 mm
Pladehullets diameter	11 mm

# KAPPA LOAD

9652FTP200P63 CL67

EAN 4031582314731  
Bestillingsnummer 00806570



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEKNISKE TEGNINGER

