



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

| | |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ● |
| Buka u pokretu | ● ● ● ● ● |
| Ishrana | ● ● ● ● ● |
| otpornost na rdju | ● ● ● ● ● |

OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Naziv proizvoda | Kappa |
| Tip kućišta | Okretanje Tocak |
| Standard | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h | 500 kg |
| Nosivost na 6 km/h | 400 kg |
| Statički Nosivost | 1000 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 85 °C |
| Sveukupna visina | 305 mm |
| Ukupna širina | 110 mm |
| Ukupna težina | 5,618 kg |

TOCAK

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Materijal za telo | Aluminijum |
| materijal omotaca | Elastična guma, crna, vulkanizovana |
| Nošenje | precizini kuglični lezaj |
| osovina | Završena sa navrtkom |
| Boja Tocak | Crni mlaz (sličan RAL9005) |
| stitnici omotaca | Sa threadguard |
| Prečnik | 250 mm |
| Širina omotac | 50 mm |
| Širina tela | 50 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 68 Šešelj A |

KUCISTE

| | |
|-----------------|---|
| Materijal | Gvožđe ili gvožđe kovano, teško |
| oblik viljusk | siroko, Ojacano |
| okretni lezaj | Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajući |
| Boja | plavo cinkovano |
| ofset | 61 mm |
| okretni radijus | 187,5 mm |
| Otpor okretanju | 375 mm |
| Prečnik kupole | 111 mm |

PRILAGOĐAVANJE

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče | 135 mm |
| Širina ploče | 110 mm |
| Dužina otvora ploče (Minimalno) | 75 mm |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm |
| Širina otvora ploče (Minimalno) | 75 mm |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 105 mm |
| Prečnik otvora ploče | 11 mm |

KAPPA

9680IEP250P63 CL67

EAN 4031582315165
Broj porudžbine 00806981



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

