


## KAPPA

9681ITP160P63 CL67

EAN 4031582315592  
Broj porudžbine 00807242

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Kappa
Tip kućišta	Okreni Tocak sa usmerena kocnica
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	800 kg
Nosivost na 6 km/h	640 kg
Statički Nosivost	1600 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	205 mm
Ukupna širina	110 mm
Ukupna težina	4,315 kg

## TOCAK

Materijal za telo	Aluminijum
materijal omotaca	Poliuretana, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Med žuta (RAL1005)
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	160 mm
Širina omotac	50 mm
Širina tela	50 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	42 Šor D

## KUCISTE

Materijal	Gvožđe ili gvožđe kovano, teško
oblik viljaska	siroko, Ojacano
okretni lezaj	Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajući
Boja	plavo cinkovano
ofset	58 mm
okretni radijus	140 mm
Otpor okretanju	280 mm
Prečnik kupole	111 mm

## PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	135 mm
Širina ploče	110 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	105 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

# KAPPA

9681ITP160P63 CL67

EAN 4031582315592  
Broj porudžbine 00807242



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

