

## OMIKRON TWIN

9950TOP250P65

EAN 4031582316919

Numărul de comandă 00827701



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ○ ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Nume produs                       | Omikron twin              |
| Tip de carcasă                    | Rola pivotantă            |
| Standard                          | EN12533 - Role rezistente |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 2640 kg                   |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 2200 kg                   |
| Capacitate de încărcare statică   | 5280 kg                   |
| Interval de temperatură (minim)   | -40 °C                    |
| Interval de temperatură (maxim)   | 85 °C                     |
| Înălțime totală                   | 325 mm                    |
| Lățime totală                     | 189 mm                    |
| Greutate totală                   | 18,499 kg                 |

## ROATĂ

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Material pentru corp                    | Poliamidă , grea            |
| Material al benzii de rulare            | Identic cu corp Roată       |
| Lagăr                                   | Rulment cu bile de precizie |
| Axă                                     | Înșurubat cu piuliță        |
| Roată                                   | Alb natural                 |
| Protecție pentru filet                  | Cu protecție pentru filet   |
| Diametru                                | 250 mm                      |
| Benză de rulare                         | 50 mm                       |
| Lățimea corpului                        | 50 mm                       |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 75 malul D                  |

## FURCA

|                        |   |
|------------------------|---|
| Material               | Fontă sau fier forjat, greu                                 |
| Formă Furcă            | Carcasă Roată dublă   |
| Rulment pivotant       | Rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă |
| Culoare                | Acoperire transparentă                                      |
| Offset                 | 70 mm   |
| Raza de pivotare       | 201,5 mm  |
| Interferență pivotantă | 403 mm  |
| Diametru cupolă        | 160 mm  |

## RACORD

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare                        | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă                       | 200 mm                |
| Lățimea plăcii                      | 160 mm                |
| Lungime orificiu placă (maximă)     | 120 mm                |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 160 mm                |
| Diametru orificiu placă             | 15 mm                 |

# OMIKRON TWIN

9950TOP250P65

EAN 4031582316919

Numărul de comandă 00827701



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

