

KAPPA LOAD

9650FTP150P63 CL67 WH-W60

EAN 4031582314168

Objednávací číslo 00827740



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Kappa load
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	960 kg
Nosnost 6 km/h	800 kg
Statický Nosnost	1600 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	200 mm
Celková šířka	110 mm
Celková hmotnost	6,445 kg

KOLO

Materiál těla	Odlitek
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Šroub	Šroub s maticí
Barva Kolo	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	150 mm
Šířka Běhoun	60 mm
Šířka těla	60 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar Vidlice	Široký, Vyztužené
Otočné ložisko	Kulové otočné jehlové ložisko
Barva	Pasivováno modrou
Offset	58 mm
Radius otočení	137,5 mm
Otočné rušení	275 mm
Průměr otočné kamery	111 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	135 mm
Šířka desky	110 mm
Délka otvoru dlahy (minimální)	75 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	80 mm
Šířka otvoru dlahy (minimální)	75 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	105 mm
Průměr otvoru dlahy	11 mm

KAPPA LOAD

9650FTP150P63 CL67 WH-W60

EAN 4031582314168
Objednáací číslo 00827740



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

