

KAPPA

9680IEP125P63 CL67

EAN 4031582315134
Número de pedido 00827746



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

| | |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo | ● ● ● ● ● |
| Ruido de movimiento | ● ● ● ● ● |
| Desgaste | ● ● ● ● ● |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ● |

ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Nombre del producto | Kappa |
| Tipo de carcasa | Rueda giratoria Rueda |
| Estándar | EN12532 - Material de transporte |
| Capacidad de carga a 4 km/h | 300 kg |
| Capacidad de carga a 6 km/h | 240 kg |
| Capacidad de carga estática | 600 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 85 °C |
| Altura total | 170 mm |
| Ancho total | 110 mm |
| Peso total | 3,736 kg |

ARO

| | |
|------------------------------------|--|
| Material del cuerpo | Aluminio |
| Material de la banda de rodadura | Neumático elástico, negro, vulcanizado |
| Cojinete | Rodamiento de bolas de precisión |
| Eje | Enroscado con tuerca |
| Color Aro | Negro azabache (similar a RAL9005) |
| Protectores de hilo | Con protector de roscas |
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 50 mm |
| Anchura del cuerpo | 50 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 68 Shore A |

SOPORTE

| | |
|--------------------------|--|
| Material | Hierro fundido, o hierro forjado, pesado |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho, Reforzado |
| Rodamiento giratorio | Dos pistas de bola, Reforzado o Inoxidable |
| Color | Pasivado azul |
| Desplazamiento | 48 mm |
| Radio de giro | 112,5 mm |
| Interferencia de giro | 225 mm |
| Diámetro del domo | 111 mm |

AJUSTE

| | |
|--|-------------------|
| Tipo de ajuste | Placa rectangular |
| Longitud de la placa | 135 mm |
| Anchura de la placa | 110 mm |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 80 mm |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
| Anchura del orificio de la placa (máxima) | 105 mm |
| Diámetro del orificio de la placa | 11 mm |

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

KAPPA

9680IEP125P63 CL67

EAN 4031582315134

Número de pedido 00827746



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

KAPPA

9680IEP125P63 CL67

EAN 4031582315134

Número de pedido 00827746



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

