



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ● |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ● |
| Ishrana                | ● ● ● ● ● |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ● |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Kappa                        |
| Tip kućišta                    | Okretanje Tocak              |
| Standard                       | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h             | 300 kg                       |
| Nosivost na 6 km/h             | 240 kg                       |
| Statički Nosivost              | 600 kg                       |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C                       |
| Opseg temperature (maksimalni) | 85 °C                        |
| Sveukupna visina               | 170 mm                       |
| Ukupna širina                  | 110 mm                       |
| Ukupna težina                  | 3,736 kg                     |

## TOCAK

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Materijal za telo          | Aluminijum                          |
| materijal omotaca          | Elastična guma, crna, vulkanizovana |
| Nošenje                    | precizini kuglični lezaj            |
| osovina                    | Završena sa navrtkom                |
| Boja Tocak                 | Crni mlaz (sličan RAL9005)          |
| stitnici omotaca           | Sa threadguard                      |
| Prečnik                    | 125 mm                              |
| Širina omotac              | 50 mm                               |
| Širina tela                | 50 mm                               |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 68 Šešelj A                         |

## KUCISTE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Materijal       | Gvožđe ili gvožđe kovano, teško           |
| oblik viljusk   | siroko, Ojacano                           |
| okretni lezaj   | Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajući |
| Boja            | plavo cinkovano                           |
| ofset           | 48 mm                                     |
| okretni radijus | 112,5 mm                                  |
| Otpor okretanju | 225 mm                                    |
| Prečnik kupole  | 111 mm                                    |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja                    | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče                     | 135 mm            |
| Širina ploče                     | 110 mm            |
| Dužina otvora ploče (Minimalno)  | 75 mm             |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm             |
| Širina otvora ploče (Minimalno)  | 75 mm             |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 105 mm            |
| Prečnik otvora ploče             | 11 mm             |

# KAPPA

9680IEP125P63 CL67

EAN 4031582315134  
Broj porudžbine 00827746



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

