


KAPPA

9682ITP200P63 CL67

EAN 4031582315967  
Номер заказа 00827803



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ● ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ● ○ |

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Название продукта                     | Карра   |
| Тип корпуса                           | Поворотное Колесная опора с<br>Общий тормоз, Концевик<br>колесной опоры |
| Стандартный                           | EN12532 - Транспортировочное<br>оборудование                            |
| Грузоподъемность при 4 км/ч           | 800 kg  |
| Грузоподъемность при 6 км/ч           | 640 kg  |
| Грузоподъемность статическая          | 1600 kg   |
| Диапазон температур<br>(минимальный)  | -10 °C  |
| Диапазон температур<br>(максимальный) | 60 °C   |
| Общая высота                          | 245 mm  |
| Общая ширина                          | 116 mm  |
| Общий вес                             | 4,79 kg   |

КОЛЕСО

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Материал корпуса        | Алюминий                            |
| Материал протектора     | Полиуретан, Литой                   |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый<br>подшипник |
| Ось                     | Винт с гайкой                       |
| Цвет Колесо             | Медово-желтый (RAL1005)             |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                    |
| Диаметр                 | 200 mm                              |
| Ширина Протектор        | 50 mm                               |
| Ширина тела             | 50 mm                               |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A                      |
| Твердость Протектор (D) | 42 Береговая D                      |

КРОНШТЕЙН

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Материал              | Чугун или кованный чугун,<br>тяжелый               |
| Форма Вилы            | Широкая, Усиленный                                 |
| Поворотный узел       | Две гонки мяча, Усиленный<br>или Нержавеющая сталь |
| Цвет                  | Пассивированный голубым                            |
| Офсет (Смещение)      | 59 mm  |
| Радиус поворота       | 160 mm   |
| Поворотное соединение | 320 mm   |
| Диаметр купола        | 111 mm   |

ФИТИНГ

|   |                        |
|---|------------------------|
| Тип фитинга                                 | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                              | 135 mm                 |
| Ширина пластины                             | 110 mm                 |
| Длина отверстия пластины<br>(минимальная)   | 75 mm                  |
| Длина отверстия пластины<br>(максимальная)  | 80 mm                  |
| Ширина отверстия пластины<br>(минимальная)  | 75 mm                  |
| Ширина отверстия пластины<br>(максимальная) | 105 mm                 |
| Диаметр отверстия пластины                  | 11 mm                  |

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

**KAPPA**

9682ITP200P63 CL67

EAN 4031582315967

Номер заказа 00827803



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

# КАРРА

9682ITP200P63 CL67

EAN 4031582315967

Номер заказа 00827803



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

