



Imaginea poate fi diferită de produsul original

### PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ● ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ○ ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ○ |

### ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Nume produs                       | Kappa   |
| Tip de carcasă                    | Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată |
| Standard                          | EN12532 - Echipament de transport                             |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 1000 kg   |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 800 kg  |
| Capacitate de încărcare statică   | 2000 kg   |
| Interval de temperatură (minim)   | -10 °C  |
| Interval de temperatură (maxim)   | 60 °C   |
| Înălțime totală                   | 305 mm  |
| Lățime totală                     | 116 mm  |
| Greutate totală                   | 5,925 kg  |

### ROATĂ

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Material pentru corp                    | Aluminiu                    |
| Material al benzii de rulare            | Poliuretan, Turnată         |
| Lagăr                                   | Rulment cu bile de precizie |
| Axă                                     | Înșurubat cu piuliță        |
| Roată                                   | Galben miere (RAL1005)      |
| Protecție pentru filet                  | Cu protecție pentru filet   |
| Diametru                                | 250 mm                      |
| Benză de rulare                         | 55 mm                       |
| Lățimea corpului                        | 55 mm                       |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A               |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 42 malul D                  |

### FURCA

|                        |   |
|------------------------|---|
| Material               | Fontă sau fier forjat, greu                   |
| FormăFurcă             | Larg, Rezistent                               |
| Rulment pivotant       | Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil |
| Culoare                | Pasivat în albastru                           |
| Offset                 | 61 mm   |
| Raza de pivotare       | 187,5 mm                                      |
| Interferență pivotantă | 375 mm  |
| Diametru cupolă        | 111 mm  |

### RACORD

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare                        | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă                       | 135 mm                |
| Lățimea plăcii                      | 110 mm                |
| Lungime orificiu placă (minim)      | 75 mm                 |
| Lungime orificiu placă (maximă)     | 80 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (minim)  | 75 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 105 mm                |
| Diametru orificiu placă             | 11 mm                 |

# KAPPA

9682ITP250P63 CL67

EAN 4031582315974

Numărul de comandă 00827807



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

