

KAPPA

9688IEP125P63 CL67

EAN 4031582316407
Bestelnummer 00828000



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ●
Slijtage	● ● ● ● ●
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Kappa
Behuizingstype	Vast Wielen
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	300 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	240 kg
Statisch draagvermogen	600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	85 °C
Totale hoogte	170 mm
Totale breedte	98 mm
Totaal gewicht	3,325 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Aluminium
Materiaal loopvlak	Elastische band, zwart, ge vulkaniseerd
Lagering	Precisie kogellagers
As	Geschroefd met moer
Wielkleur	Jet black (vergelijkbaar RAL9005)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	68 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Breed, Versterkt
Kleur	Blauw gepassiveerd
Diameter koepel	96 mm

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	135 mm
Breedte plaat	110 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	75 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	105 mm
Diameter plaatgat	11 mm

KAPPA

9688IEP125P63 CL67

EAN 4031582316407
Bestelnummer 00828000



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

