

OMIKRON

9250FTP300P66

EAN 4031582314014

Pasūtījuma numurs 00828549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veikspēja	● ● ● ○ ○
Kustības trokšnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgums	● ● ● ● ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Omikron
Korpasa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Kravnesība pie 4 km/h	3120 kg
Kravnesība pie 6 km/h	2600 kg
Statiskā kravnesība	6240 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	370 mm
Kopējais platums	182 mm
Kopējais svars	40,964 kg

RITENIS

Korpasa materiāls	Liešana
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	300 mm
Protektora platums	100 mm
Korpasa platums	100 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Dakšas forma	Taisns
Grozāmais gultnis	Dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu)
Krāsa	Caurspīdīgs pārklājums
Ofsets	90 mm
Pagrieziena rādiuss	245 mm
Grozāms savienojums	490 mm
Kupola diametrs	160 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	250 mm
Plāksnes platums	200 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	160 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	210 mm
Plāksnes atveres diametrs	17 mm

TEHNISKIE RASĒJUMI

