

OMIKRON

9250FTP300P66

EAN 4031582314014

Broj porudžbine 00828549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

| | |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ○ ○ |
| Buka u pokretu | ● ● ● ○ ○ |
| Ishrana | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju | ● ● ● ● ○ |

OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Naziv proizvoda | Omikron |
| Tip kućišta | Okretanje Tocak |
| Standard | EN12533 - Tockovi za teske terete |
| Nosivost na 4 km/h | 3120 kg |
| Nosivost na 6 km/h | 2600 kg |
| Statički Nosivost | 6240 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C |
| Sveukupna visina | 370 mm |
| Ukupna širina | 182 mm |
| Ukupna težina | 40,964 kg |

TOCAK

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo | Casting |
| materijal omotaca | Poliuretana, liveno |
| Nošenje | precizini kuglicni lezaj |
| Boja Tocak | Med žuta (RAL1005) |
| stitnici omotaca | Sa threadguard |
| Prečnik | 300 mm |
| Širina omotac | 100 mm |
| Širina tela | 100 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 92 Šor A |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 42 Šor D |

KUCISTE

| | |
|-----------------|---|
| Materijal | Gvožđe ili gvožđe kovano, teško |
| oblik viljuska | Pravo |
| okretni lezaj | kotrljajući lezaj sa kuglom dubokog rasta |
| Boja | Transparentni premaz |
| ofset | 90 mm |
| okretni radijus | 245 mm |
| Otpor okretanju | 490 mm |
| Prečnik kupole | 160 mm |

PRILAGOĐAVANJE

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče | 250 mm |
| Širina ploče | 200 mm |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 160 mm |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 210 mm |
| Prečnik otvora ploče | 17 mm |

TEHNIČKI CRTEŽI

