


OMIKRON TWIN

9958TOP250P65

EAN 4031582317091
Objednací číslo 00828560

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Omikron twin
Typ krytu	Pevné Kolečko
Standardní	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	2640 kg
Nosnost 6 km/h	2200 kg
Statický Nosnost	5280 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková výška	325 mm
Celková šířka	192 mm
Celková hmotnost	11,712 kg

KOLO

Materiál těla	Polyamid, těžký
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Šroub	Šroub s maticí
Barva Kolo	Přírodní bílá
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	250 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Šířka těla	50 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Barva	Průhledný Povlak
Průměr otočné kamery	160 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	200 mm
Šířka desky	160 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	120 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	160 mm
Průměr otvoru dlahy	15 mm

OMIKRON TWIN

9958TOP250P65

EAN 4031582317091
Objednáací číslo 00828560



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

