


OMIKRON TWIN

9958TOP250P65

EAN 4031582317091
Broj porudžbine 00828560

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Oмикron twin
Tip kućišta	Fiksni Tocak
Standard	EN12533 - Tockovi za teske terete
Nosivost na 4 km/h	2640 kg
Nosivost na 6 km/h	2200 kg
Statički Nosivost	5280 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-40 °C
Opseg temperature (maksimalni)	85 °C
Sveukupna visina	325 mm
Ukupna širina	192 mm
Ukupna težina	11,712 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid težak
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Prirodno belo
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	250 mm
Širina omotac	50 mm
Širina tela	50 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	75 Šor D

KUCISTE

Materijal	Gvožđe ili gvožđe kovano, teško
oblik viljusk	kuciste za dva Tocak
Boja	Transparentni premaz
Prečnik kupole	160 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	200 mm
Širina ploče	160 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	120 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	160 mm
Prečnik otvora ploče	15 mm

OMIKRON TWIN

9958TOP250P65

EAN 4031582317091
Broj porudžbine 00828560



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

