

## ZETA

4681IEP160P63

EAN 4031582307948

Broj porudžbine 00829111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ●
Ishrana	● ● ● ○ ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Zeta
Tip kućišta	Okreni Tocak sa usmerena kocnica
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	350 kg
Nosivost na 6 km/h	280 kg
Statički Nosivost	700 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	85 °C
Sveukupna visina	200 mm
Ukupna širina	96 mm
Ukupna težina	3,354 kg

## TOCAK

Materijal za telo	Aluminijum
materijal omotaca	Elastična guma, crna, vulkanizovana
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Crni mlaz (sličan RAL9005)
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	160 mm
Širina omotac	50 mm
Širina tela	50 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	67 Šešelj A

## KUCISTE

Materijal	Čelični list, veoma težak
oblik viljusk	siroko, Ojacano
okretni lezaj	Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci
Boja	plavo cinkovano
ofset	55 mm
Otpor okretanju	230 mm
Prečnik kupole	96 mm

## PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	137 mm
Širina ploče	105 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	105 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

# ZETA

4681IEP160P63

EAN 4031582307948  
Broj porudžbine 00829111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

