

КАРРА

9688IEP200P63 CL67

EAN 4031582316421
Номер замовлення 00829173



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ○ ○ ○ |
| Шум руху | ● ● ● ● ● |
| Атритація | ● ● ● ○ ○ |
| Стійкість до корозії | ● ● ● ● ○ |

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Назва продукту | Карра |
| Тип корпусу | Фіксований Колісна опора |
| Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год | 450 kg |
| ОбВантажопідйомність 6 км/год | 360 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 900 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 85 °C |
| Загальна висота | 245 mm |
| Загальна ширина | 98 mm |
| Загальна вага | 4,349 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Матеріал тіла | Алюміній |
| Матеріал протектору | Еластична шина, чорна, вулканізована |
| Носіння | Прецизійний кульковий підшипник |
| Вісь | Пригвинчено гайкою |
| Колір Колесо | Щечорний (подібний RAL9005) |
| Захист різьби | 3 різьбовим поручителем |
| Діаметр | 200 mm |
| Протектор | 50 mm |
| Ширина тіла | 50 mm |
| Твердість Протектор (A) | 68 Прибережна A |

КРОНШТЕЙН

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Матеріал | Литий чавун або циліндр, важкий |
| Вила Форма | Широка Підсилений |
| Колір | Пасивований блакитним |
| Діаметр ковпачка | 96 mm |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|---------------------|
| Тип налаштування | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини | 135 mm |
| Ширина тарілки | 110 mm |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна) | 75 mm |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 80 mm |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна) | 75 mm |
| Ширина отвору для планшета (максимальна) | 105 mm |
| Діаметр отвору планшета | 11 mm |

КАРРА

9688IEP200P63 CL67

EAN 4031582316421

Номер замовлення 00829173



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

