

# ZETA

4681UOP200P63

EAN 4031582308099  
订单号 00829306



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○ |
| 损耗   | ● ● ● ● ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ○ ○ |

## 核心属性

|            |                |
|------------|----------------|
| 产品名称       | Zeta           |
| 外壳类型       | 带方向锁的旋转脚轮      |
| 标准         | EN12532 - 运输器械 |
| 4 公里/小时的载重 | 800 kg         |
| 6 公里/小时的载重 | 640 kg         |
| 静态载重       | 1600 kg        |
| 温度范围（最低）   | -30 ° C        |
| 温度范围（最大）   | 80 ° C         |
| 总高         | 240 mm         |
| 总宽度        | 96 mm          |
| 总重量        | 3.172 kg       |

## 轮子

|         |         |
|---------|---------|
| 轮体材料    | 聚酰胺     |
| 胎面材料    | 与轮子体相同  |
| 轴承      | 精密滚珠轴承  |
| 轴       | 用螺母拧紧   |
| 轮子颜色    | 天然白色    |
| 侧盖      | 带螺纹防护装置 |
| 直径      | 200 mm  |
| 胎面宽度    | 50 mm   |
| 轮体宽度    | 50 mm   |
| 胎面硬度（D） | 75 岸 D  |

## 支架

|      |                 |
|------|-----------------|
| 材料   | 钢板，非常重          |
| 支架形状 | 宽，加强的           |
| 旋转轴承 | 两个球座圈，加强的型或不锈钢型 |
| 颜色   | 蓝色钝化            |
| 偏移量  | 55 mm           |
| 转向干涉 | 230 mm          |
| 圆顶直径 | 96 mm           |

## 固定件

|           |        |
|-----------|--------|
| 固定件类型     | 矩形板    |
| 上板长       | 137 mm |
| 上板宽       | 105 mm |
| 上板孔长度（最小） | 75 mm  |
| 上板孔长度（最大） | 80 mm  |
| 上板孔宽度（最小） | 75 mm  |
| 上板孔宽度（最大） | 105 mm |
| 上板孔直径     | 11 mm  |

## 技术图纸

